

"SYMBOLE"

Poignées 20° en applique

Conforme aux normes EN 13126.3 et EN 13126.19


Brochure commerciale




Référence	Montage	Poignée	Manoeuvre	Pour profil de
	Simple	Double	Intérieure	Extérieure
DS7931-D/G	✓	✓	✓	✓
DS7932-D/G	✓	✓	✓	✓
DS7935-D/G	✓	✓	✓	✓
DS7939-D/G	✓	✓	✓	✓
DS7791	✓	✓	✓	✓
DS7792-D/G	✓	✓	✓	✓
DS7944-D/G	✓	✓	✓	✓
DS7947	✓	✓	✓	✓

D/G : Poignée comportant une main, Droite ou Gauche


La main ne peut être inversée sur les DS7931, DS7932, DS7935 et DS7939





DS7791



DS7792-D/G



DS7944-D/G
DS7947




"SYMBOLE"

Exemples de montage

Conforme aux normes EN 13126.3 et EN 13126.19

MONTAGES SIMPLES

Vis de fixation fournies.



Application / compatibilité

La manœuvre intuitive 20° basée sur une cinématique breveté et compatible avec toutes les fermetures à carré de 7mm avec rotation 90°.
Fixation invisible assurée par 3 vis



Application / compatibilité

Toute gamme de fenêtre coulissante à l'horizontale en Aluminium, PVC, Bois ou Mixte.
Tout dispositif de fermeture équipé d'un fouillot pour carré de 7mm à rotation à 90°.
Pose de la poignée sur un usinage standard 10/12/10 avec entaxe de 43mm.



Endurance

Endurance 25.000 cycles (selon Norme EN 13126-3)
Couples de manœuvre < 3,5Nm (avec notre dispositif de fermeture **SERINE**)
Zéro jeu axial
Jeu latéral < 3°



Résistance mécanique

Résistance à la traction excentrée > 1900N
Résistance à la torsion > 50Nm




Résistance à la corrosion

Conforme aux exigences du DTU 36.5



Réversibilité

Poignée comportant une main. Celle-ci ne peut être inversée !



Option

Les poignées intérieures manoeuvrantes **SYMBOLE** peuvent être équipées du module **DS-CONNEKT** afin d'indiquer, par signal radio, leur position (ouvertes/fermées) à une box domotique (protocole de communication **EnOcean**).




MONTAGES DOUBLES



DS7944-G



DS7947



DS7792-G



DS7791



Kits de fixation non fournis, variables selon le type de montage et le profil utilisé, nous consulter pour obtenir une référence.

